



Ottolaatikot

Ottolaatikot tarjoavat helpon pääsyn niihin varastoituihin tavaroihin, koska tuotteet näkyvät avoimen etuosan ansiosta ja laatikoissa on aaltoileva pohja, joka helpottaa pientavaroiden noukkimista. Laatikot voidaan sijoittaa vaunuun, työpöytään, hyllylle tai FiFo läpivirtaushyllyjärjestelmään. Useimmissa laatikkomalleissa on tausta, joka mahdollistaa laatikon noston laatikkokiskolle. Erikseen tilattavilla välilevyillä puolestaan laatikon tilan voi jakaa pienempiin osiin. Samanlevyiset laatikot voi helposti pinota päällekkäin ja näin varmistaa tehokkaan tilankäytön.

- Avoin etuosa helpottaa keräilyä: tuotteet näkyvät helposti
- Kaksi materiaalivaihtoehtoa: ympäristöystävällinen 100 % kierrätysmuovista valmistettu Treston ReBOX ja perinteinen muovinen Treston ottolaatikko
- Perinteisiä ottolaatikoita on 8 eri kokoa, joista löytyy useita erilaisia väri vaihtoehtoja sekä kristallinkirkas läpinäkyvä malli. Laatikoissa on aaltoileva pohja, joka helpottaa pienten tavaroiden poimimista. Lisävarusteita voi tilata erikseen, muun muassa etiketit suojiin ja välilevyt, joilla tilaa voidaan jakaa poikittain.
- Ympäristöystävällisiä Treston ReBOX -ottolaatikoita on 7 eri kokoa. ReBOX-laatikot ovat väriltään harmaita, mutta harmaan sävy saattaa hieman vaihdella raakamateriaalista johtuen. Suuret valkoiset tarrat tulevat mukaan vakiona. Osa laatikkomalleista on mahdollista jakaa välilevyillä pituussuunnassa.

Ottolaatikot (45)

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Sisäleveys mm	Sisäsyvyys mm	Sisäkorkeus mm	ESD	Sovel- tu- vuus puh- das- ti- laan	Läm- mönkes- to C	Kemi- kaalien kestä- vyys	Tila- vuus l	Laatikon tyyppi	Sisältää li- sävarus- teet	Saatavilla olevat lisä- varusteet	RAL- koodi	Väri	Rungon mate- riaali	Sopii seura- viin tuotteisiin	Ta- kuu (vuo- sina)
1015-1	Ottolaatikko 105x165x75 lasinkirkas 60 kpl	6416763028740	105	165	75	90	105	65	Ei	Ei	- 40...+55°C		1	Treston muovilaatikko	Etiketit ja suojat E-10		Lasinkirkas	Lasinkirkas polystyreeni (PS)	Ottolaatikkovaunut	5	
1015-3	Ottolaatikko 105x165x75 harmaa 60 kpl	6416763086504	105	165	75	90	105	65	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	1	Treston muovilaatikko	Etiketit ja suojat E-10	RAL7016	Harmaa	Väriallinen polypropeeni (PP)	Ottolaatikkovaunut, Treston Tower säilytys- ja työpiste	5	
1015-4ESD	Ottolaatikko 105x165x75 musta ESD 60 kpl	6416763035809	105	165	75	90	105	65	Kyllä	Kyllä	- 20...+70°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	1	Treston muovilaatikko	Etiketti ja suoja E-10		Musta	Puolijohtava polypropeeni	Ottolaatikkovaunut	5	
1015-5	Ottolaatikko 105x165x75 punainen 60 kpl	6416763028757	105	165	75	90	105	65	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	1	Treston muovilaatikko	Etiketit ja suojat E-10	RAL3020	Punainen	Väriallinen polypropeeni (PP)	Ottolaatikkovaunut	5	

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Sisäleveys mm	Sisäsyvyys mm	Sisäkorkeus mm	ESD	Soveltu vuus puhdas ti laan	Lämönkesto C	Kemikaalien kestävyys	Tilavuus l	Laatikon tyyppi	Sisältää li sävarusteet	Saatavilla olevat lisävarusteet	RAL-koodi	Väri	Rungon materiaali	Sopii seuraaviin tuotteisiin	Takuu (vuosina)
1015-6	Ottolaatikko 105x165x75 sininen 60 kpl	6416763028764	105	165	75	90	105	65	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	1	Treston muovilaatikko	Etiketit ja suojat E-10	RAL5015	Sininen	Värillinen polypropeeni (PP)	Ottolaatikkovaunut	5	
1520-1	Ottolaatikko 149x192x105 lasinkirkas 45 kpl	6416763025053	149	192	105	125	130	90	Ei	Ei	- 40...+55°C		2	Treston muovilaatikko	Etiketit ja suojat E-15		Lasinkirkas	Lasinkirkas polystyreeni (PS)	Ottolaatikkovaunut	5	
1520-3	Ottolaatikko 149x192x105 harmaa 45 kpl	6416763086511	149	192	105	125	130	90	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	2	Treston muovilaatikko	Etiketit ja suojat E-15	RAL7016	Harmaa	Värillinen polypropeeni (PP)	Ottolaatikkovaunut, Treston Tower säilytys- ja työpiste	5	
1520-4ESD	Ottolaatikko 149x192x105 musta ESD 45 kpl	6416763035816	149	192	105	125	130	90	Kyllä	Kyllä	- 20...+70°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	2	Treston muovilaatikko	Etiketit ja suojat E-15		Musta	Puolijohtava polypropeeni	Ottolaatikkovaunut	5	

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Sisäleveys mm	Sisäsyvyys mm	Sisäkorkeus mm	ESD	Soveltu vuus puhdas ti laan	Lämönkesto C	Kemikaalien kestävyys	Tilavuus l	Laatikon tyyppi	Sisältää lisävarusteet	Saatavilla olevat lisävarusteet	RAL-koodi	Väri	Rungon materiaali	Sopii seuraaviin tuotteisiin	Takuu (vuosina)
1520-5	Ottolaatikko 149x192x105 punainen 45 kpl	6416763025060	149	192	105	125	130	90	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	2	Treston muovilaatikko	Etiketit ja suojat E-15	RAL3020	Punainen	Väriallinen polypropeeni (PP)	Ottolaatikkovaunut	5	
1520-6	Ottolaatikko 149x192x105 sininen 45 kpl	6416763025077	149	192	105	125	130	90	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	2	Treston muovilaatikko	Etiketit ja suojat E-15	RAL5015	Sininen	Väriallinen polypropeeni (PP)	Ottolaatikkovaunut	5	
1525-1	Ottolaatikko 149x250x130 lasinkirkas 30 kpl	6416763016600	149	250	130	125	185	115	Ei	Ei	- 40...+55°C		3	Treston muovilaatikko	Cross divider V-14, label and protective shield E-15		Lasinkirkas	Lasinkirkas polystyreeni (PS)	Ottolaatikkotelineet , Ottolaatikkovaunut	5	
1525-3	Ottolaatikko 149x250x130 harmaa 30 kpl	6416763086528	149	250	130	125	185	115	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	3	Treston muovilaatikko	Cross divider V-14, label and protective shield E-15	RAL7016	Harmaa	Väriallinen polypropeeni (PP)	Ottolaatikkotelineet , Ottolaatikkovaunut, Treston Tower säilytys- ja työpiste	5	

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Sisäleveys mm	Sisäsyvyys mm	Sisäkorkeus mm	ESD	Soveltu vuus puhdas ti laan	Lämönkesto C	Kemikaalien kestävyys	Tilavuus l	Laatikon tyyppi	Sisältää li sävarusteet	Saatavilla olevat lisä varusteet	RAL-koodi	Väri	Rungon materiaali	Sopii seuraaviin tuotteisiin	Takuu (vuosina)
1525-4ESD	Ottolaatikko 149x250x130 musta ESD 30 kpl	6416763035823	149	250	130	125	185	115	Kyllä	Kyllä	- 20...+70°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	3	Treston muovilaatikko	Poikittainen välilevy V-14, etiketti ja suoja E-15		Musta	Puolijohtava polypropeeni	Ottolaatikkovaunut	5	
1525-5	Ottolaatikko 149x250x130 punainen 30 kpl	6416763016617	149	250	130	125	185	115	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	3	Treston muovilaatikko	Cross divider V-14, label and protective shield E-15	RAL3020	Punainen	Värillinen polypropeeni (PP)	Ottolaatikkotelineet , Ottolaatikkovaunut	5	
1525-6	Ottolaatikko 149x250x130 sininen 30 kpl	6416763016624	149	250	130	125	185	115	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	3	Treston muovilaatikko	Cross divider V-14, label and protective shield E-15	RAL5015	Sininen	Värillinen polypropeeni (PP)	Ottolaatikkotelineet , Ottolaatikkovaunut	5	
1930-1	Ottolaatikko 186x300x156 lasinkirkas 24 kpl	6416763010189	186	300	156	155	230	140	Ei	Ei	- 40...+55°C		5	Treston muovilaatikko	Cross divider V-19, label and protective shield E-20		Lasinkirkas	Lasinkirkas polystyreeni (PS)	Ottolaatikkotelineet , Ottolaatikkovaunut	5	

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Sisäleveys mm	Sisäsyvyys mm	Sisäkorkeus mm	ESD	Soveltuu puhdas tilaan	Lämönkestävyys C	Kemikaalien kestävyys	Tilavuus l	Laatikon tyyppi	Sisältää lisävarusteet	Saatavilla olevat lisävarusteet	RAL-koodi	Väri	Rungon materiaali	Sopii seuraaviin tuotteisiin	Takuu (vuosina)
1930-3	Ottolaatikko 186x300x156 harmaa 24 kpl	6416763086535	186	300	156	155	230	140	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	5	Treston muovilaatikko	Cross divider V-19, label and protective shield E-20	RAL7016	Harmaa	Väriallinen polypropeeni (PP)	Ottolaatikkotelineet , Ottolaatikkovaunut, Treston Tower säilytys- ja työpiste	5	
1930-4ESD	Ottolaatikko 186x300x156 musta ESD 24 kpl	6416763035830	186	300	156	155	230	140	Kyllä	Kyllä	- 20...+70°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	5	Treston muovilaatikko	Poikittainen väillevy V-19, etiketti ja suoja E-20		Musta	Puolijohtava polypropeeni	Ottolaatikkovaunut	5	
1930-5	Ottolaatikko 186x300x156 punainen 24 kpl	6416763010196	186	300	156	155	230	140	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	5	Treston muovilaatikko	Cross divider V-19, label and protective shield E-20	RAL3020	Punainen	Väriallinen polypropeeni (PP)	Ottolaatikkotelineet , Ottolaatikkovaunut	5	
1930-6	Ottolaatikko 186x300x156 sininen 24 kpl	6416763010202	186	300	156	155	230	140	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	5	Treston muovilaatikko	Cross divider V-19, label and protective shield E-20	RAL5015	Sininen	Väriallinen polypropeeni (PP)	Ottolaatikkotelineet , Ottolaatikkovaunut	5	

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Sisäleveys mm	Sisäsyvyys mm	Sisäkorkeus mm	ESD	Soveltuvuuspuhdasti laan	Lämönkesto C	Kemikaalienkestävyys	Tilavuus l	Laatikon tyyppi	Sisältää lisävarusteet	Saatavilla olevat lisävarusteet	RAL-koodi	Väri	Rungon materiaali	Sopii seuraaviin tuotteisiin	Takuu (vuosina)
1940-1	Ottolaatikko 186x400x156 lasinkirkas 24 kpl	6416763010233	186	400	156	155	330	140	Ei	Ei	- 40...+55°C		7	Treston muovilaatikko	Cross divider V-19, label and protective shield E-20		Lasinkirkas	Lasinkirkas polystyreeni (PS)	Ottolaatikkotelineet , FiFo läpivirtaushylly	5	
1940-3	Ottolaatikko 186x400x156 harmaa 24 kpl	6416763086542	186	400	156	155	330	140	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	7	Treston muovilaatikko	Cross divider V-19, label and protective shield E-20	RAL7016	Harmaa	Väriallinen polypropeeni (PP)	Ottolaatikkotelineet , Treston Tower säilytys- ja työpiste , FiFo läpivirtaushylly	5	
1940-4ESD	Ottolaatikko 186x400x156 musta ESD 24 kpl	6416763035847	186	400	156	155	330	140	Kyllä	Kyllä	- 20...+70°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	7	Treston muovilaatikko	Poikittainen välilevy V-19, etiketti ja suoja E-20		Musta	Puolijohtava polypropeeni	FiFo läpivirtaushylly	5	
1940-5	Ottolaatikko 186x400x156 punainen 24 kpl	6416763010240	186	400	156	155	330	140	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	7	Treston muovilaatikko	Cross divider V-19, label and protective shield E-20	RAL3020	Punainen	Väriallinen polypropeeni (PP)	Ottolaatikkotelineet , FiFo läpivirtaushylly	5	

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Sisäleveys mm	Sisäsyvyys mm	Sisäkorkeus mm	ESD	Soveltuvuus puhdas tilaan	Lämpöto C	Kemikaalien kestävyys	Tilavuus l	Laatikon tyyppi	Sisältää lisävarusteet	Saatavilla olevat lisävarusteet	RAL-koodi	Väri	Rungon materiaali	Sopii seuraaviin tuotteisiin	Takuu (vuosina)
1940-6	Ottolaatikko 186x400x156 sininen 24 kpl	6416763010257	186	400	156	155	330	140	Ei	Ei	-20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	7	Treston muovilaatikko	Cross divider V-19, label and protective shield E-20	RAL5015	Sininen	Värillinen polypropeeni (PP)	Ottolaatikkotelineet, FiFo läpivirtaushylly	5	
1950-1	Ottolaatikko 186x500x182 lasinkirkas 12 kpl	6416763035878	186	500	182	145	400	156	Ei	Ei	-40...+55°C		10	Treston muovilaatikko	Cross divider V-195, label and protective shield E-20		Lasinkirkas	Lasinkirkas polystyreeni (PS)	Ottolaatikkotelineet	5	
1950-3	Ottolaatikko 186x500x182 harmaa 12 kpl	6416763086559	186	500	182	145	400	156	Ei	Ei	-20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	10	Treston muovilaatikko	Cross divider V-195, label and protective shield E-20	RAL7016	Harmaa	Värillinen polypropeeni (PP)	Ottolaatikkotelineet	5	
1950-4ESD	Ottolaatikko 186x500x182 musta ESD 12 kpl	6416763035915	186	500	182	145	400	156	Kyllä	Kyllä	-20...+70°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	10	Treston muovilaatikko	Cross divider V-195, label and protective shield E-20		Musta	Puolijohtava polypropeeni		5	

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Sisäleveys mm	Sisäsyvyys mm	Sisäkorkeus mm	ESD	Soveltuvuus puhdas tilaan	Lämönkestävyys C	Kemikaalienkestävyys	Tilavuus l	Laatikon tyyppi	Sisältää lisävarusteet	Saatavilla olevat lisävarusteet	RAL-koodi	Väri	Rungon materiaali	Sopii seuraaviin tuotteisiin	Takuu (vuosina)
1950-5	Ottolaatikko 186x500x182 punainen 12 kpl	6416763035885	186	500	182	145	400	156	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	10	Treston muovilaatikko		Cross divider V-195, label and protective shield E-20	RAL3020	Punainen	Väriallinen polypropeeni (PP)	Ottolaatikkotelineet	5
1950-6	Ottolaatikko 186x500x182 sininen 12 kpl	6416763035892	186	500	182	145	400	156	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	10	Treston muovilaatikko		Cross divider V-195, label and protective shield E-20	RAL5015	Sininen	Väriallinen polypropeeni (PP)	Ottolaatikkotelineet	5
3040-3	Ottolaatikko 310x400x156 harmaa 12 kpl	6416763086566	310	400	156	270	315	140	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	12	Treston muovilaatikko		Cross divider V-30, label and protective shield E-20	RAL7016	Harmaa	Väriallinen polypropeeni (PP)	Ottolaatikkotelineet , Treston Tower säilytys- ja työpiste , FiFo läpivirtaushylly	5
3040-4ESD	Ottolaatikko 310x400x156 musta ESD 12 kpl	6416763035854	310	400	156	270	315	140	Kyllä	Kyllä	- 20...+70°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	12	Treston muovilaatikko		Poikittainen välilevy V-30, etiketti ja suoja E-20		Musta	Puolijohtava polypropeeni	FiFo läpivirtaushylly	5

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Sisäleveys mm	Sisäsyvyys mm	Sisäkorkeus mm	ESD	Soveltuvuus puhdas tilaan	Lämönkestävyys C	Kemikaalienkestävyys	Tilavuus l	Laatikon tyyppi	Sisältää lisävarusteet	Saatavilla olevat lisävarusteet	RAL-koodi	Väri	Rungon materiaali	Sopii seuraaviin tuotteisiin	Takuu (vuosina)
3040-5	Ottolaatikko 310x400x156 punainen 12 kpl	6416763032143	310	400	156	270	315	140	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	12	Treston muovilaatikko	Cross divider V-30, label and protective shield E-20	RAL3020	Punainen	Väriallinen polypropeeni (PP)	Ottolaatikkotelineet , FiFo läpivirtaushylly	5	
3040-6	Ottolaatikko 310x400x156 sininen 12 kpl	6416763032150	310	400	156	270	315	140	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	12	Treston muovilaatikko	Cross divider V-30, label and protective shield E-20	RAL5015	Sininen	Väriallinen polypropeeni (PP)	Ottolaatikkotelineet , FiFo läpivirtaushylly	5	
3050-3	Ottolaatikko 310x500x182 harmaa 8 kpl	6416763086573	310	500	182	270	400	165	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	18	Treston muovilaatikko	Cross divider V-30, label and protective shield E-20	RAL7016	Harmaa	Väriallinen polypropeeni (PP)	Ottolaatikkotelineet	5	
3050-4ESD	Ottolaatikko 310x500x182 musta ESD 8 kpl	6416763035861	310	500	182	270	400	165	Kyllä	Kyllä	- 20...+70°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	18	Treston muovilaatikko	Cross divider V-30, label and protective shield E-20		Musta	Puolijohtava polypropeeni		5	

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Sisäleveys mm	Sisäsyvyys mm	Sisäkorkeus mm	ESD	Soveltuvuus puhdas tilaan	Lämpökesk. C	Kemikaalien kestävyys	Tilavuus l	Laatikon tyyppi	Sisältää lisävarusteet	Saatavilla olevat lisävarusteet	RAL-koodi	Väri	Rungon materiaali	Sopii seuraaviin tuotteisiin	Takuu (vuosina)
3050-5	Ottolaatikko 310x500x182 punainen 8 kpl	6416763032174	310	500	182	270	400	165	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	18	Treston muovilaatikko	Cross divider V-30, label and protective shield E-20	RAL3020	Punainen	Väriallinen polypropeeni (PP)	Ottolaatikkotelineet	5	
3050-6	Ottolaatikko 310x500x182 sininen 8 kpl	6416763032181	310	500	182	270	400	165	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	18	Treston muovilaatikko	Cross divider V-30, label and protective shield E-20	RAL5015	Sininen	Väriallinen polypropeeni (PP)	Ottolaatikkotelineet	5	
6323-30R	Treston ReBOX ottolaatikko 230x300x120 pitkittäin jaettava h	6416763087051	230	300	120	205	225	110	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	5	Treston ReBOX uusiomuovinen laatikko	Tarraetiketti 3189	Pitkittäinen välilevy 630-30R, itseliimautuva etikettisuoja pahvietiketillä S23.		Harmaa	Uusiopolypropeeni (PP)		5
6423-30R	Treston ReBOX ottolaatikko 230x400x150 pitkittäin jaettava h	6416763087105	230	400	150	205	325	140	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	9	Treston ReBOX uusiomuovinen laatikko	Tarraetiketti 3189	Pitkittäinen välilevy 640-30R, itseliimautuva etikettisuoja pahvietiketillä S23.		Harmaa	Uusiopolypropeeni (PP)	FiFo läpivirtaushylly	5

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Sisäleveys mm	Sisäsyvyys mm	Sisäkorkeus mm	ESD	Soveltu vuus puhdas ti laan	Lämönkesto C	Kemikaalien kestävyys	Tilavuus l	Laatikon tyyppi	Sisältää lisävarusteet	Saatavilla olevat lisävarusteet	RAL-koodi	Väri	Rungon materiaali	Sopii seuraaviin tuotteisiin	Takuu (vuosina)
6523-30R	Treston ReBOX ottolaatikko 230x500x150 pitkittäin jaettava h	6416763081714	230	500	150	205	425	140	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	12	Treston ReBOX uusiomuovinen laatikko	Self-adhesive label 3189	Pitkittäinen välilevy 650-30R, itseliimautuva etikettisuoja pahvietiketillä S23.		Harmaa	Uusiopolypropeeni (PP)		5
6544-30R	Treston ReBOX ottolaatikko 310x500x180 harmaa 8 kpl	6416763081752	310	500	180	270	410	170	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	19	Treston ReBOX uusiomuovinen laatikko	Etiketti 1789		Harmaa	Uusiopolypropeeni (PP)		5	
6545-30R	Treston ReBOX ottolaatikko 205x340x153 harmaa 12 kpl	6416763081745	205	340	153	180	285	140	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	7	Treston ReBOX uusiomuovinen laatikko	Etiketti 1789		Harmaa	Uusiopolypropeeni (PP)		5	
6546-30R	Treston ReBOX ottolaatikko 146x250x128 harmaa 20 kpl	6416763087174	146	250	128	123	180	120	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	3	Treston ReBOX uusiomuovinen laatikko	Etiketti 1789		Harmaa	Uusiopolypropeeni (PP)		5	

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Sisäleveys mm	Sisäsyvyys mm	Sisäkorkeus mm	ESD	Sovellettu vuuspuhdistuslaan	Lämpötila C	Kemikaalien kestävyys	Tilavuus l	Laatikon tyyppi	Sisältää lisävarusteet	Saatavilla olevat lisävarusteet	RAL-koodi	Väri	Rungon materiaali	Sopii seuraaviin tuotteisiin	Takuu (vuosina)
6547-30R	Treston ReBOX ottolaatikko 103x160x73 harmaa 20 kpl	6416763087181	103	160	73	87	120	65	Ei	Ei	-20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	1	Treston ReBOX uusiomuovinen laatikko	Etiketti 1790			Harmaa	Uusiopolypropeeni (PP)		5