



## Hyllylaatikostot

Tukevut hyllylaatikostot ovat kätevä tapa säilyttää erilaisia, vähän isompiakin tuotteita ja komponentteja hyvässä järjestyksessä lajiteltuna ja kätevästi saatavilla. Ne vievät vain vähän tilaa lattialta, mutta isoon laatikostoon voi saada jopa 336 erillistä säilytyslokeroa välilevyjen avulla. Pienet laatikostot voi puolestaan kiinnittää seinälle, pinota päällekkäin lattialle tai koota pyörivään telineeseen. Lisävarusteet kuten lukitusarja ja pyörät tekevät tekevät laatikostoista todella käyttäjäystävälliset.

- Laatikostot sisältävät kehikon ja hyllylaatikot etiketteineen
- Tukeva teräsrunko, joka kestää kovaakin käyttöä
- Takastopparit estävät laatikoiden putoamisen
- Isojen hyllylaatikostojen kantavuus 240 kg, yhden hyllyn 30 kg, lattiatilan tarve 0,25 m<sup>2</sup>
- Sääötassujen ansiosta isot laatikostot seisovat tukevasti ja suorana epätasaisellakin lattialla.
- Isot laatikostot toimivat pyörillä varustettuina liikuteltavina säilytyskokonaisuuksina
- Lisävarusteena lukitussankasarja, jonka avulla voi estää laatikoita aukeamasta esim. huoltoajoneuvoissa.
- Saatavana myös ESD-suojattuja malleja

## Hyllylaatikostot (32)

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	ESD	Soveltuvuus puhdistilaan	Lämpökesto C	Kemikaalien kestävyys	Laatikon tyyppi	Sisältää lisävarusteet	Saatavilla olevat lisävarusteet	RAL-koodi	Väri	Rungon materiaali	Sopii seuraaviin tuotteisiin	Takuu (vuosina)
0830 ESD	Hyllylaatikosto 400x300x395, musta ESD	6416763039807	400	300	395	Kyllä	Ei	- 20...+70°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	Treston muovilaatikko	8 pcs 3020-4ESD, labels and protective shields S-20M and backstops BS-6	Cross divider D-20-4ESD (4 pcs/drawer), label for divider 1792, Retaining bars A-400, Spacemiser 16-300 ESD		Musta	Pulverimaalattu teräs	Pyörivät laatikkotelinet   Karuselliteline	10
0830-1	Hyllylaatikosto 400x300x395, lasinkirkas	6416763039586	400	300	395	Ei	Ei	- 40...+55°C		Treston muovilaatikko	8 pcs 3020-1, labels and protective shields S-20M and backstops BS-6	Cross divider D-20 (4 pcs/drawer), label for divider 1792, Retaining bars A-400, Spacemiser 16-300		Lasinkirkas	Pulverimaalattu teräs	Pyörivät laatikkotelinet   Karuselliteline	10
0830-3	Hyllylaatikosto 400x300x395, harmaa	6416763086313	400	300	395	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	Treston muovilaatikko	8 pcs 3020-3, labels and protective shields S-20M and backstops BS-6	Cross divider D-20 (4 pcs/drawer), label for divider 1792, Retaining bars A-400, Spacemiser 16-300	RAL7016	Harmaa	Pulverimaalattu teräs	Pyörivät laatikkotelinet   Karuselliteline	10
0830-5	Hyllylaatikosto 400x300x395, punainen	6416763039593	400	300	395	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	Treston muovilaatikko	8 pcs 3020-5, labels and protective shields S-20M and backstops BS-6	Cross divider D-20 (4 pcs/drawer), label for divider 1792, Retaining bars A-400, Spacemiser 16-300	RAL3020	Punainen	Pulverimaalattu teräs	Pyörivät laatikkotelinet   Karuselliteline	10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	ESD	Soveltuvuus puhdistilaan	Lämmön kesto C	Kemikaalien kestävyys	Laatikon tyyppi	Sisältää lisävarusteet	Saatavilla olevat lisävarusteet	RAL-koodi	Väri	Rungon materiaali	Sopii seuraaviin tuotteisiin	Taakuu (vuosina)
0830-6	Hyllylaatikosto 400x300x395, sininen	6416763039609	400	300	395	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	Treston muovilaatikko	8 pcs 3020-6, labels and protective shields S-20M and backstops BS-6	Cross divider D-20 (4 pcs/drawer), label for divider 1792, Retaining bars A-400, Spacemiser 16-300	RAL5015	Sininen	Pulverimaalattu teräs	Pyörivät laatikkotelineet   Karuselliteline	10
0840 ESD	Hyllylaatikosto 400x400x395, musta ESD	6416763039821	400	400	395	Kyllä	Ei	- 20...+70°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	Treston muovilaatikko	8 pcs 4020-4ESD, labels and protective shields S-20M and backstops BS-6	Cross divider D-20-4ESD (6 pcs/drawer), label for divider 1792, Retaining bars A-400, Spacemiser 16-400 ESD		Musta	Pulverimaalattu teräs	Pyörivät laatikkotelineet   Karuselliteline	10
0840-1	Hyllylaatikosto 400x400x395, lasinkirkas	6416763039661	400	400	395	Ei	Ei	- 40...+55°C		Treston muovilaatikko	8 pcs 4020-1, labels and protective shields S-20M and backstops BS-6	Cross divider D-20 (6 pcs/drawer), label for divider 1792, Retaining bars A-400, Spacemiser 16-400		Lasinkirkas	Pulverimaalattu teräs	Pyörivät laatikkotelineet   Karuselliteline	10
0840-3	Hyllylaatikosto 400x400x395, harmaa	6416763086337	400	400	395	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	Treston muovilaatikko	8 pcs 4020-3, labels and protective shields S-20M and backstops BS-6	Cross divider D-20 (6 pcs/drawer), label for divider 1792, Retaining bars A-400, Spacemiser 16-400	RAL7016	Harmaa	Pulverimaalattu teräs	Pyörivät laatikkotelineet   Karuselliteline	10
0840-5	Hyllylaatikosto 400x400x395, punainen	6416763039678	400	400	395	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	Treston muovilaatikko	8 pcs 4020-5, labels and protective shields S-20M and backstops BS-6	Cross divider D-20 (6 pcs/drawer), label for divider 1792, Retaining bars A-400, Spacemiser 16-400	RAL3020	Punainen	Pulverimaalattu teräs	Pyörivät laatikkotelineet   Karuselliteline	10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	ESD	Soveltuvuus puhdistilaan	Lämmön kesto C	Kemikaalien kestävyys	Laatikon tyyppi	Sisältää lisävarusteet	Saatavilla olevat lisävarusteet	RAL-koodi	Väri	Rungon materiaali	Sopii seuraaviin tuotteisiin	Taakuu (vuosina)
0840-6	Hyllylaatikosto 400x400x395, sininen	6416763039685	400	400	395	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	Treston muovilaatikko	8 pcs 4020-6, labels and protective shields S-20M and backstops BS-6	Cross divider D-20 (6 pcs/drawer), label for divider 1792, Retaining bars A-400, Spacemiser 16-400	RAL5015	Sininen	Pulverimaalattu teräs	Pyörivät laatikkotelineet   Karuselliteline	10
1630 ESD	Hyllylaatikosto 400x300x395, musta ESD	6416763039814	400	300	395	Kyllä	Ei	- 20...+70°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	Treston muovilaatikko	16 pcs 3010-4ESD, labels and protective shields S-10M and backstops BS-6	Cross divider D-10-4ESD (4 pcs/drawer), label for divider 1792, Retaining bars A-400, Spacemiser 16-300 ESD		Musta	Pulverimaalattu teräs	Pyörivät laatikkotelineet   Karuselliteline	10
1630-1	Hyllylaatikosto 400x300x395, lasinkirkas	6416763039623	400	300	395	Ei	Ei	- 40...+55°C		Treston muovilaatikko	16 pcs 3010-1, labels and protective shields S-10M and backstops BS-6	Cross divider D-10 (4 pcs/drawer), label for divider 1792, Retaining bars A-400, Spacemiser 16-300		Lasinkirkas	Pulverimaalattu teräs	Pyörivät laatikkotelineet   Karuselliteline	10
1630-3	Hyllylaatikosto 400x300x395, harmaa	6416763086320	400	300	395	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	Treston muovilaatikko	16 pcs 3010-3, labels and protective shields S-10M and backstops BS-6	Cross divider D-10 (4 pcs/drawer), label for divider 1792, Retaining bars A-400, Spacemiser 16-300	RAL7016	Harmaa	Pulverimaalattu teräs	Pyörivät laatikkotelineet   Karuselliteline	10
1630-5	Hyllylaatikosto 400x300x395, punainen	6416763039630	400	300	395	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	Treston muovilaatikko	16 pcs 3010-5, labels and protective shields S-10M and backstops BS-6	Cross divider D-10 (4 pcs/drawer), label for divider 1792, Retaining bars A-400, Spacemiser 16-300	RAL3020	Punainen	Pulverimaalattu teräs	Pyörivät laatikkotelineet   Karuselliteline	10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	ESD	Soveltuvuus puhdistilaan	Lämmön kesto C	Kemikaalien kestävyys	Laatikon tyyppi	Sisältää lisävarusteet	Saatavilla olevat lisävarusteet	RAL-koodi	Väri	Rungon materiaali	Sopii seuraaviin tuotteisiin	Taakuu (vuosina)
1630-6	Hyllylaatikosto 400x300x395, sininen	6416763039647	400	300	395	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	Treston muovilaatikko	16 pcs 3010-6, labels and protective shields S-10M and backstops BS-6	Cross divider D-10 (4 pcs/drawer), label for divider 1792, Retaining bars A-400, Spacemiser 16-300	RAL5015	Sininen	Pulverimaalattu teräs	Pyörivät laatikkotelineet   Karuselliteline	10
1640 ESD	Hyllylaatikosto 400x400x395, musta ESD	6416763039838	400	400	395	Kyllä	Ei	- 20...+70°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	Treston muovilaatikko	16 pcs 4010-4ESD, labels and protective shields S-10M and backstops BS-6	Cross divider D-10-4ESD (6 pcs/drawer), label for divider 1792, Retaining bars A-400, Spacemiser 16-400 ESD		Musta	Pulverimaalattu teräs	Pyörivät laatikkotelineet   Karuselliteline	10
1640-1	Hyllylaatikosto 400x400x395, lasinkirkas	6416763039708	400	400	395	Ei	Ei	- 40...+55°C		Treston muovilaatikko	16 pcs 4010-1, labels and protective shields S-10M and backstops BS-6	Cross divider D-10 (6 pcs/drawer), label for divider 1792, Retaining bars A-400, Spacemiser 16-400		Lasinkirkas	Pulverimaalattu teräs	Pyörivät laatikkotelineet   Karuselliteline	10
1640-3	Hyllylaatikosto 400x400x395, harmaa	6416763086344	400	400	395	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	Treston muovilaatikko	16 pcs 4010-3, labels and protective shields S-10M and backstops BS-6	Cross divider D-10 (6 pcs/drawer), label for divider 1792, Retaining bars A-400, Spacemiser 16-400	RAL7016	Harmaa	Pulverimaalattu teräs	Pyörivät laatikkotelineet   Karuselliteline	10
1640-5	Hyllylaatikosto 400x400x395, punainen	6416763039715	400	400	395	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	Treston muovilaatikko	16 pcs 4010-5, labels and protective shields S-10M and backstops BS-6	Cross divider D-10 (6 pcs/drawer), label for divider 1792, Retaining bars A-400, Spacemiser 16-400	RAL3020	Punainen	Pulverimaalattu teräs	Pyörivät laatikkotelineet   Karuselliteline	10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	ESD	Soveltuvuus puhdistilaan	Lämmön kesto C	Kemikaalien kestävyys	Laatikon tyyppi	Sisältää lisävarusteet	Saatavilla olevat lisävarusteet	RAL-koodi	Väri	Rungon materiaali	Sopii seuraaviin tuotteisiin	Taakku (vuosina)
1640-6	Hyllylaatikosto 400x400x395, sininen	6416763039722	400	400	395	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	Treston muovilaatikko	16 pcs 4010-6, labels and protective shields S-10M and backstops BS-6	Cross divider D-10 (6 pcs/drawer), label for divider 1792, Retaining bars A-400, Spacemiser 16-400	RAL5015	Sininen	Pulverimaalattu teräs	Pyörivät laatikkotelineet   Karuselliteline	10
2440 ESD	Iso hyllylaatikosto 605x410x870, musta ESD	6416763039548	605	410	870	Kyllä	Ei	- 20...+70°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	Treston muovilaatikko	24 pcs 4020-4ESD, labels and protective shields S-20M and backstops BS-6	Poikittainen välilevy D-20-4ESD (6 kpl/laatikko), etiketti välilevyyn 1792, lukituslankasarja A-605, pyöräsarja PS-LH ESD		Musta	Pulverimaalattu teräs		10
2440-3	Iso hyllylaatikosto 605x410x870, harmaa	6416763086375	605	410	870	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	Treston muovilaatikko	24 pcs 4020-3, labels and protective shields S-20M and backstops BS-6	Poikittainen välilevy D-20 (6 kpl/laatikko), etiketti välilevyyn 1792, lukituslankasarja A-605, pyöräsarja PS-LH	RAL7016	Harmaa	Pulverimaalattu teräs		10
2440-5	Iso hyllylaatikosto 605x410x870, punainen	6416763039937	605	410	870	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	Treston muovilaatikko	24 pcs 4020-5, labels and protective shields S-20M and backstops BS-6	Poikittainen välilevy D-20 (6 kpl/laatikko), etiketti välilevyyn 1792, lukituslankasarja A-605, pyöräsarja PS-LH	RAL3020	Punainen	Pulverimaalattu teräs		10
2440-6	Iso hyllylaatikosto 605x410x870, sininen	6416763039944	605	410	870	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	Treston muovilaatikko	24 pcs 4020-6, labels and protective shields S-20M and backstops BS-6	Poikittainen välilevy D-20 (6 kpl/laatikko), etiketti välilevyyn 1792, lukituslankasarja A-605, pyöräsarja PS-LH	RAL5015	Sininen	Pulverimaalattu teräs		10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	ESD	Soveltuvuus puhdistukseen	Lämmönkestävyys C	Kemikaalien kestävyys	Laatikon tyyppi	Sisältää lisävarusteet	Saatavilla olevat lisävarusteet	RAL-koodi	Väri	Rungon materiaali	Sopii seuraaviin tuotteisiin	Taakuu (vuosina)
4840 ESD	Iso hyllylaatikosto 605x410x870, musta ESD	6416763039562	605	410	870	Kyllä	Ei	- 20...+70°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	Treston muovilaatikko	48 pcs 4010-4ESD, labels and protective shields S-10M and backstops BS-6	Poikittainen välilevy D-10-4ESD (6 kpl/laatikko), etiketti välilevyyn 1792, lukituslankasarja A-605, pyöräsarja PS-LH ESD		Musta	Pulverimaalattu teräs		10
4840-3	Iso hyllylaatikosto 605x410x870, harmaa	6416763086382	605	410	870	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	Treston muovilaatikko	48 pcs 4010-3, labels and protective shields S-10M and backstops BS-6	Poikittainen välilevy D-10 (6 kpl/laatikko), etiketti välilevyyn 1792, lukituslankasarja A-605, pyöräsarja PS-LH	RAL7016	Harmaa	Pulverimaalattu teräs		10
4840-5	Iso hyllylaatikosto 605x410x870, punainen	6416763039968	605	410	870	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	Treston muovilaatikko	48 pcs 4010-5, labels and protective shields S-10M and backstops BS-6	Poikittainen välilevy D-10 (6 kpl/laatikko), etiketti välilevyyn 1792, lukituslankasarja A-605, pyöräsarja PS-LH	RAL3020	Punainen	Pulverimaalattu teräs		10
4840-6	Iso hyllylaatikosto 605x410x870, sininen	6416763039975	605	410	870	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	Treston muovilaatikko	48 pcs 4010-6, labels and protective shields S-10M and backstops BS-6	Poikittainen välilevy D-10 (6 kpl/laatikko), etiketti välilevyyn 1792, lukituslankasarja A-605, pyöräsarja PS-LH	RAL5015	Sininen	Pulverimaalattu teräs		10
6083-30R	Treston ReBOX hyllylaatikosto 400x300x395, harmaa	6416763081851	400	300	395	Ei	Ei	- 20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	Treston ReBOX uusiomuovinen laatikko	8 kpl 6320-30R, etiketit 1778, takatopparit BS-6	Välilevy 620 (4 kpl/laatikko), lukituslankasarja A-400 ja pyöriväteline 16-300	RAL7035	Vaaleanharmaa	Pulverimaalattu teräs	Pyörivät laatikkotelinet   Karusellitelinet	10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	ESD	Soveltuvuus puhdistukseen	Lämmönkestävyys C	Kemikaalien kestävyys	Laatikon tyyppi	Sisältää lisävarusteet	Saatavilla olevat lisävarusteet	RAL-koodi	Väri	Rungon materiaali	Sopii seuraaviin tuotteisiin	Taakku (vuosina)
6084-30R	Treston ReBOX hyllylaatikosto 400x400x395, harmaa	6416763081875	400	400	395	Ei	Ei	-20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	Treston ReBOX uusiomuovinen laatikko	8 kpl 6420-30R, etiketit 1778 ja takastopparit BS-6	Poikittainen välilevy 620 (6 kpl/laatikko), lukituslankasarja A-400, pyöriävä teline 16-400	RAL7035	Vaaleanharmaa	Pulverimaalattu teräs	Pyöriävät laatikkotelinet   Karuselliteline	10
6163-30R	Treston ReBOX hyllylaatikosto 400x300x395, harmaa	6416763081868	400	300	395	Ei	Ei	-20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	Treston ReBOX uusiomuovinen laatikko	16 kpl 6310-30R, etiketit 1778 ja takastopparit BS-6	Välilevy 610 (4 kpl/laatikko), lukituslankasarja A-400 ja pyöriävä teline 16-300	RAL7035	Vaaleanharmaa	Pulverimaalattu teräs	Pyöriävät laatikkotelinet   Karuselliteline	10
6164-30R	Treston ReBOX hyllylaatikosto 400x400x395, harmaa	6416763081882	400	400	395	Ei	Ei	-20...+75°C	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	Treston ReBOX uusiomuovinen laatikko	16 kpl 6410-30R, etiketit 1778 ja takastopparit BS-6	Välilevy 610 (6 kpl/laatikko), lukituslankasarja A-400 ja pyöriävä teline 16-400	RAL7035	Vaaleanharmaa	Pulverimaalattu teräs	Pyöriävät laatikkotelinet   Karuselliteline	10